

Garant**Vyvíravacia tyč GARANT Master Mute, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky:
32/09mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260044 32/09
GTIN	4067263622987
Trieda položky	29E

Popis

Prevedenie:

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Odsadenie stredu L ₃	22 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	160 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	40 mm
Držiak ISO-kód	A30X SCLCR/L09
Celková dĺžka L	277 mm
Veľkosť doštičiek	9 mm
Séria	Master Mute
neupínateľný rozsah S	192 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	pravé
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč