

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky:
25/09mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	260044 25/09
GTIN	4067263622970
Trieda položky	29E

Popis

Prevedenie:

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

Minimálny priemer predvrtania D_{min}	32 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Veľkosť doštičiek	9 mm
Celková dĺžka L	222 mm
Držiak ISO-kód	A25X SCLCR/L09
Séria	Master Mute
Ø stopky D_s	25 mm
Odsadenie stredu L_3	17 mm
Dĺžka výčnelku L_1	125 mm
vhodná otočná rezná platnička	CC.. 09T3..
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
neupínateľný rozsah S	155 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	pravé
Kmitanie	tlmené
Vnútorné chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč