

Garant**Vyvíravacia tyč GARANT Master Mute, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky:
16/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260327 16/07
GTIN	4067263623328
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D_{min}	20 mm
Celková dĺžka L	151 mm
Ø stopky D_s	16 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 38
Séria	Master Mute
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Veľkosť doštičiek	7 mm
Držiak ISO-kód	A16X SDUCR/L07
Odsadenie stredu L_3	11 mm
Dĺžka výčnelku L_1	80 mm
neupínateľný rozsah S	96 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	ľavé
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč