

**Garant****Vyvíravacia tyč GARANT Master Mute, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 40/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260921 40/16
GTIN	4067263623489
Trieda položky	29E

**Popis****Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

**Upozornenie:**

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

**Technický opis**

Celková dĺžka L	345 mm
Séria	Master Mute
Minimálny priemer predvrtania $D_{min}$	50 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Veľkosť doštičiek	16 mm
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Držiak ISO-kód	A40X STFCL/L16
Ø stopky $D_s$	40 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Odsadenie stredu $L_3$	27 mm
neupínateľný rozsah S	240 mm
Norma	DIN 8024
Druh použitia	ľavé

Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč