

Garant**Vyvrtavacia tyč GARANT Master Mute, ľavé, Ø stopky / veľkosť doštičky:
32/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	260921 32/16
GTIN	4067263623472
Trieda položky	29E

Popis**Prevedenie:**

Okrúhly hriadeľ bez upínacej plochy.

Upozornenie:

Neupínajte na oblasť označenú písmenom s!

Technický opis

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 50
Odsadenie stredu L ₃	22 mm
Celková dĺžka L	277 mm
Dĺžka výčnelku L ₁	160 mm
Ø stopky D _s	32 mm
Veľkosť doštičiek	16 mm
vhodná otočná rezná platnička	TC.. 16T3..
Uhol nastavenia k	90 Stupeň
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	40 mm
Séria	Master Mute
Držiak ISO-kód	A32X STFCL/L16
neupínateľný rozsah S	192 mm
Norma	DIN 8024

Druh použitia	ľavé
Kmitanie	tlmené
Vnútorne chladenie	áno
Použitie	pozdĺžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč