

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 3xD, Typ: 36****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232258 36
GTIN	4045197658463
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie. Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530.

Technický opis

Ø rozsah D_c	36 - 47 mm
Upínacie skrutky	232990 TX20
Úžitková dĺžka L_1	120,6 mm
Morse kužeľ (MK) Veľkosť	4
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	3xD
Stopka	Morse kužeľ
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX20	674248 TX20
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX20	232990 TX20
Čepeľ 8 mm, s magnetom so 1/4 palca upínaním skrutkovacích hrotov, Celková dĺžka: 50	659874 50
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX15	232990 TX15
	659906 1600
Momentový skrutkovač so stupnicou, upínanie vymeniteľnej čepele, Maximálny ťahovací moment: 1600	659957 1600