

**Základný prvok Valcová stopka, s vnútorným chladením, 3xD, Typ: 18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232245 18
GTIN	4045197658081
Trieda položky	22G

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10. S vnútorným chladením. S priamym drážkovaním.

Upozornenie:

Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Upínacie skrutky	232990 TX9
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	66,7 mm
Ø rozsah D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Ø stopky D <sub>s</sub>	25 mm
Dĺžka stopky L <sub>s</sub>	56 mm
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	3xD
Stopka	ISO 9766
Vnútorné chladenie	áno
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX8	232990 TX8
Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený uťahovací moment: 2,2	211750 2,2
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX9	674248 TX9
Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX9	232990 TX9