

Mitutoyo

Digitálne absolútne úchylkomery Odčítanie 0,001 mm, Rozsah merania: 50



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	434461 50
GTIN	4946368850320
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

Multifunkčný štandardný úchylkomer. Spoľahlivé a jednoduché použitie.

- **Je možná obojsmerná komunikácia, napr. pre parametrizáciu cez PC (rozhranie Digimatic S1).**
- **S ABSOLÚTNYM systémom. Jednorazové nastavenie štartovacej polohy, ktoré potom zostáva absolútnym nulovým bodom až do ďalšej výmeny batérie.**
- **Možný je jednoduchý výpočet a identifikácia vrcholovej hodnoty.**
- **Vybavené výstražnou funkciou pre kalibračný plán.**
- **Hodnotenie GO/±NG sa vykonáva úpravou hornej a spodnej hodnoty tolerancie.**

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 2032.

Zvláštne príslušenstvo:

Dátový kábel č. 497081, špeciálny dotykový snímač č. 434900; 434910; 434915.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Hrúbka krytu	44,2 mm

Najväčšia prípustná chyba	0,005 mm
Odčítanie voliteľné	0,0005 mm
Typ batérií	Gombíkový článok
Rozsah merania	0 - 50 mm
Kalibrácia	C1
Meracia sila	≤ 2,3 N
Ø upínacej stopky h6	8 mm
Ø puzdra	59 mm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Počet obsiahnutých batérií	1
Norma	Výrobná norma
Výška cifier	11 mm
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Rozhranie	USB rozhranie
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Meracia technika	digitálna
Druh produktu	Odchýlkomer

Služby

KalibráciaČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 50	023000 50
Kalibrácia DAkkSČíselníkové meradlo analógové 0,01 a digitálne 0,01/0,001 Maximálne rozpätie 100	023010 100