

Mitutoyo**Digitálny výškomer s nádrhom a dátovým výstupom, Výška označenia:
300mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	445136 300
GTIN	4946368859248
Trieda položky	44A

Popis

Prevedenie:

ABSOLÚTNA stupnica, žiadne nové nastavenie referenčného bodu po opätovnom zapnutí a neobmedzená rýchlosť posunu. Veľké ručné koliesko s ľahkým chodom. Rysovacia ihla s karbidovým hrotom a dátový výstup Digimatic. Veľký displej LCD (výška číslice 12 mm) pre jednoduché čítanie bez chýb.

Rozsah balenia:

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. 357, 1 rysovacej ihly s karbidovým kovom č. 443510 veľ. 300.

Zvláštne príslušenstvo:

Držiak č. 445180, dátový kábel č. 497080.

Technický opis

Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Meracie stĺpy - prierez	35×12 mm
Plocha podstavca Dĺžka	149 mm
Plocha podstavca Šírka	100 mm

Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 357
Najväčšia prípustná chyba	0,03 mm
Výška označenia	300 mm
Odčítanie	0,01 mm
Životnosť batérií cca.	20000 h
Počet obsiahnutých batérií	1
Norma	Výrobná norma
Výška cifier	12 mm
Rozhranie	USB rozhranie
Rozhranie	Rozhranie Digimatic
Poistka nameranej hodnoty	jednorazové nastavenie nulového bodu
Funkcia Preset	áno
Meracia technika	digitálna
Kalibrácia	E1
Druh produktu	Výškomer a orysovací prístroj

Služby

Kalibrácia Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 300	024630 300
Kalibrácia DAkkS Výškové posuvné meradlo/výškomer a orysovací prístroj maximálny rozsah merania 300	024640 300

Príslušenstvo

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií 357	081560 357
Náhradná rysovacia ihla, osadená tvrdokovom pre výšku označenia 300	443510 300