

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 5xD, Typ: 12****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232260 12
GTIN	4045197592552
Trieda položky	22G

Popis

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530. Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

Technický opis

Úžitková dĺžka L ₁	60,3 mm
Upínacie skrutky	232990 TX7
Ø rozsah D _c	12 - 12,5 mm
Morse kužel' (MK) Veľkosť	2
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	5xD
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX7	232990 TX7
---	------------

Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený
uťahovací moment: 0,6

211750 0,6

Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX7

674248 TX7