



Vyfukovacia a kvapalinová pištoľ, nastaviteľná Prípojka vody



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	080253
GTIN	7391390268860
Trieda položky	08A

Popis

Prevedenie:

Fúkacie pištole s plynulou reguláciou prietoku vzduchu, nízkou hmotnosťou, flexibilnými možnosťami zavesenia a jednoduchou manipuláciou.

Fúkacia a kvapalinová pištoľ s dýzou Jet, **nastaviteľný prúd** (bodový až plošný), **regulovateľný prietok** (vzduch: 200 – 1200 l/min, kvapalina: 7– 46 l/min).

Vrátane ocelevej prípojky kvapaliny.

Upozornenie:

Séria CEJN 320 je v súlade s normou Eurostandard 7.6 (menovitý Ø 7,6 mm, Euro-profil) a je kompatibilná so všetkými bežnými systémami.

Vhodná rýchlouzatváracia spojka pre prípojku vody pod Č. 080149 Veľ. 1/2.

Technický opis

Hodnota prietoku	200 - 1200 l/min
Hodnota prietoku tekutina	7 - 46 l/min
Hodnota prietoku vzduch	200 - 1200 l/min
Druh produktu	Pištoľ

