

**Garant****Digitálny strmeňový mikrometer HCT IP67 a Bluetooth, Rozsah merania: 75-100mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	421575 75-100
GTIN	4067263036685
Trieda položky	41B

**Popis****Prevedenie:**

Inovatívny strmeňový mikrometer IP67 HCT s Bluetooth 5.0 a **12 mm veľkými číslicami** na vysoko kontrastnom displeji. Veľmi dlhá životnosť batérie vďaka modernému, energeticky úspornému meraciemu systému. Vďaka automatickému vypnutiu sa dosahuje veľmi dlhá životnosť batérie. Praktická funkcia HOLD na zmrazenie nameranej hodnoty pre bezpečné odčítanie. Meracie vreteno kalené a brúsené. Karbidové meracie plochy so skosenými hranami. Predĺžená rača s vysokorýchlostným pohonom. Lakovaný ocelový rám s tepelnou izoláciou. Prepínanie z relatívneho na absolútne meranie. Nulová poloha v akejkoľvek polohe. Kompatibilný s voliteľnou mobilnou aplikáciou HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Bezplatne dostupná pre Android a iOS a aplikáciu HCT Windows (k dispozícii pre Windows). Dá sa použiť aj cez Human Interface Device (HID).

**Funkcia:**

IP67: Skladá sa z ochrany proti dočasnému ponoreniu do vody a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.

**Rozsah balenia:**

Vrátane 1 batérie č. 081560 veľ. CR 2032. 1 nastavovací rozmer.

**Technický opis**

Rozsah merania	75 - 100 mm
----------------	-------------

Počet obsiahnutých batérií	1
Séria	HCT
Stúpanie vretena	1 mm
Počet nastavovacích mierok	1
Typ batérií	Gombíkový článok
Rádiová aplikácia	HID (Human Interface Device)
Rádiová aplikácia	Mobilná aplikácia HCT
Rádiová aplikácia	Aplikácia HCT Windows
Zásobovanie energiou	Prevádzka s batériami
Stupeň ochrany krytom IP	IP 67
Ø vretena	6,5 mm
Prevedenie Meracia plocha	tvrdokov
Odčítanie	0,0005 palec
Odčítanie	0,001 mm
Výška cifier LDC displej	12 mm
Kalibrácia	B2
Najväčšia prípustná chyba	3 µm
Výr. č. obsiahnuté batérie/akumulátory	081560 CR2032
Prevedenie vretena	tvrdené a brúsené
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	Rozhranie Bluetooth
Prepínanie relatívneho/absolútneho merania	áno
Meracia technika	digitálna
Balenie	stabilný box
Druh produktu	Strmeňový mikrometer

## Služby

022050 100

Kalibrácia DAkkS Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100

Kalibrácia Strmeňový mikrometer vrátane nastavovacej mierky maximálny rozsah merania 100

022040 100

### **Príslušenstvo**

Gombíkový článok / špeciálna batéria Typ batérií CR2032

081560 CR2032