

**Základný prvok Stopka MK, bez vnútorného chladenia, 5xD, Typ: 18****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	232260 18
GTIN	4045197592576
Trieda položky	22G

**Popis**

Prevedenie:

Na otvory do presnosti IT10.

Upozornenie:

Redukčné puzdrá SK pre nástroje so stopkou MK, pozri č. 343000-343530. Ďalšie veľkosti na vyžiadanie.

**Technický opis**

Ø rozsah D <sub>c</sub>	18 - 24 mm
Upínacie skrutky	232990 TX9
Úžitková dĺžka L <sub>1</sub>	171,5 mm
Morse kužel' (MK) Veľkosť	3
Počet rezných hrán Z	2
Prevedenie	5xD
Stopka	Morse kužel'
Vnútorné chladenie	nie
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

**Príslušenstvo**

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX8	232990 TX8
---	------------

Súprava skrutiek Torx 10-dielne, Pohon: TX9	232990 TX9
Bit Precision pre Torx, 1/4 palca E 6,3, Profil Torx: TX9	674248 TX9
Momentový skrutkovač, pevne nastavený, nastavený uťahovací moment: 2,2	211750 2,2