



LED reflektor s funkciou stmievania CONNECT, Typ: NOVA-4



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 081233 NOVA-4 |
| GTIN | 5708997006726 |
| Trieda položky | 07A |

Popis

Prevedenie:

Pracovné svietidlá Scangrip CONNECT sú založené na systéme CAS a sú navyše kompatibilné s 18 V batériami všetkých popredných výrobcov elektrického náradia.

Vysokovýkonný LED akumulátorový reflektor s funkciou stmievania. Vstrekovany hliníkový kryt je mimoriadne robustný

a odolný voči silným nárazom, úderom a vibráciám. Na použitie s 12 V a 18 V batériami CAS akumulátormi od popredných výrobcov elektrického náradia alebo na priame pripojenie k zdroju napájania SCANGRIP®.

- **BLUETOOTH ovládanie svetiel umožňuje zapnúť/vypnúť až štyri svetlá a nastaviť svetelný výkon v piatich stupňoch podľa príslušnej pracovnej úlohy.**
- **S odnímateľným difuzérom.**
- **Integrovaná rukoväť a nová základňa pre flexibilné zarovnanie a priamu montáž na statív SCANGRIP® alebo na držiaky magnetov.**

Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

Rozsah balenia:

Svetlá sú dodávané bez akumulátora a nabíjačky.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory, nabíjačky a napájacie zdroje pre káblové napájanie nájdete pod číslom 073870 - 073890 a 081249.

Technický opis

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Druh batérie | Li-Ion |
| Svetelný tok | 400 - 4000 lm |
| Celková výška | 230 mm |
| Počet obsiahnutých akumulátorov | 0 |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 65 |
| Celková dĺžka | 240 mm |
| Zásobovanie energiou | Prevádzka s akumulátorom |
| Celková šírka | 104 mm |
| Napätie akumulátora | 18 V |
| Napätie akumulátora | 12 V |
| Druh produktu | Reflektor |