

Garant**Vyvrtavacia tyč ocel', pravé, Ø stopky / veľkosť doštičky: 12/07mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	269988 12/07
GTIN	4067263787082
Trieda položky	21T

Technický opis

Výška upínania L ₂	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269028 7
Ø stopky D _s	12 mm
Celková dĺžka L	140 mm
Držiak ISO-kód	A12L SDQCR/L07
Odsadenie stredu L ₃	8 mm
Dĺžka hlavy L ₁	25 mm
Minimálny priemer predvrtania D _{min}	15 mm
vhodná otočná rezná platnička	DC.. 0702..
Druh použitia	pravé
Vnútoraná hrúbka zatočenia do	3×D
Vnútorané chladenie	áno
Použitie	pozdlžne sústruženie, vnútorné
Druh produktu	Vyvrtavacia tyč