

**Vyhrievaná prešivaná vesta, čierna, Velkosť Unisex: XXL****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	091237 XXL
GTIN	4058546403652
Trieda položky	03L

Popis

Prevedenie:

Zateplená bunda M12 s vyhrievacími prvkami z uhlíkových vlákien a vyhrievanými zónami v oblasti hrudníka, chrbta a ramien. Až 11 hodín prevádzky na jedno nabitie batérie M12 12V REDLITHIUM (3,0 Ah). Slim Design bunda z ľahkého a veľmi odolného polyesteru ripstop sa dá nosiť aj ako stredná vrstva (vonkajší a vnútorný materiál zo 100 % polyesteru). Pohodlie pri nosení aj v drsnom, daždivom alebo veternom počasí. Optimalizované uloženie puzdra na batériu umožňuje uložiť batériu M12 vpredu alebo vzadu pre väčšie pohodlie pri nosení. Viacero vyhrievacích zón – 5 všitých vyhrievacích prvkov z uhlíkových vlákien rozvádza teplo do kľúčových oblastí. Jednoduché nastavenie teploty OneTouch – 3 nastavenia teploty: vysoká, stredná, nízka. Vhodné do práčky a sušičky. Ovládač na batérie je súčasťou dodávky. Nový dizajn kapucne. 100 % systém kompatibilný s batériami MILWAUKEE M12.

Rozsah balenia:

Akumulátor ani nabíjačka nie sú súčasťou dodávky.

Upozornenie:

Pred uskladnením musí byť bunda vychladnutá a akumulátor a držiak akumulátora musia byť vybraté. Vykurovacie prvky z uhlíkových vlákien sa nesmú privrieť. Akumulátor sa nesmie skladovať s kovovými predmetmi (nebezpečenstvo skratu). Akumulátor a nabíjačka nesmú byť rozbité a musia sa vždy skladovať na suchom mieste.

Technický opis

Označenie výrobcu	M12 HPVBL2-0
Materiál	Polyester
Pohlavie	Unisex
Napätie akumulátora	12 V
Materiál vnútornej výplne	Polyester
Veľkosť Unisex	2XL
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Zloženie tkaniny	100% polyester
Farba	čierna
Druh produktu	Vesta na ochranu proti chladu