

Garant**Otočný držiak GARANT Master eco, ľavé, Veľkosť stopky / doštičky: 25/08mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	251915 25/08
GTIN	4067263122364
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Skrutka pre podložku	259027 9
Držiak ISO-kód	DWLNr/L 2525M08
Funkčná šírka L ₄	32 mm
Dĺžka hlavy L ₁	35 mm
Veľkosť stopky	25 mm
Séria	Master Eco
Čelusť, skrutka, pružina	259036 26
Podložka	259033 6
Celková dĺžka L	150 mm
vhodná otočná rezná platnička	WN.. 0804..
Veľkosť doštičiek	8 mm

Norma	Výrobná norma
Druh použitia	ľavé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	95 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak