

Garant**Sústružnícky držiak krátky GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky: 20/11mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	261122 20/11
GTIN	4067263122531
Trieda položky	21U

Popis**Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

Upozornenie:

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačmi GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

Technický opis

Séria	Master Eco
vhodná otočná rezná platnička	VB.. 1103..
Funkčná šírka L ₄	25 mm
Držiak ISO-kód	SVJBR/L 2020X11
Dĺžka hlavy L ₁	35 mm
Veľkosť doštičiek	11 mm
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	269023 1
Celková dĺžka L	95 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Norma	Výrobná norma

Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Uhol nastavenia k	93 Stupeň
Použitie	Čelné sústruženie
Použitie	Pozdĺžne sústruženie, vonkajšie
Druh produktu	Sústružnícky držiak