

**Garant****Otočný držiak upnutie upínacej lišty GARANT Master eco, pravé, Veľkosť stopky / doštičky L: 20/16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	272004 20/16
GTIN	4067263122678
Trieda položky	21U

**Popis****Prevedenie:**

Účinné chladenie priamo na reznej hrane a prídavným chladením voľných plôch.

**Rozsah balenia:**

**S podložkou 1,5°.**

**Upozornenie:**

Prenos chladiacej kvapaliny v spojení s upínačom GARANT Master eco č. 319006 – 319136, príp. č. 317900 pri dĺžke stopky <125 mm. Voliteľná možnosť pripojenia pomocou hadicovej prípojky (G 1/8 palca) č. 269207 a 269208.

**Technický opis**

Séria	Master Eco
Funkčná šírka L <sub>4</sub>	25 mm
Veľkosť stopky	20 mm
Skrutka podložky	279824 1
Čelusť, skrutka, O-krúžok	279835 3
Podložka 1,5°	279819 1
Dĺžka hlavy L <sub>1</sub>	30 mm
Celková dĺžka L	90 mm

Velkosť doštičiek	16 mm
Druh použitia	pravé
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Sústružnícky držiak