



Vysokotlaková dýza na chladiace médium rovný, Závit: M12X1



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	319474 M12X1
GTIN	2050002075108
Trieda položky	33C

Popis

Prevedenie:

Na cielené chladenie alebo mazanie na reznej hrane, príp. odvádzanie triesok.

Vysokotlaková dýza – Špeciálne pre vysoké tlaky do 80 bar. Nastaviteľná uhlová poloha dýzy.

Robustné vyhotovenie s dlhou životnosťou z hliníka.

Priama okrúhla dýza, viacotvorové vyhotovenie 5 (otvory) × Ø 1 mm.

Použitie:

Na použitie na statických a poháňaných otočných držiakoch prostredníctvom závitovej prípojky.

Technický opis

Typ	rovný
Prevedenie	Závit
Pripojovací závit	M12×1
Ø prietok rúry	1 mm
Vnútorne chladenie	áno
Druh produktu	Dýza na chladiace médium

