

Garant**CNMG 160612, Typ: HB7140-2**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	250170 HB7140-2
GTIN	4067263314967
Trieda položky	21G

Technický opis

Posuv f	0,1 - 0,4 mm/ot,
Priradenie vyhladenia/vyhrubenia	hrubovanie a dokončovanie
Podmienka rezu	silne prerušovaný
Typ	HB7140-2
Lamač triesok	VM
Tolerancia	M
Hlavné použitie	M
Povrchová úprava	s povrchovou úpravou
Počet výmien/rezných hrán	4
Hĺbka rezu a_p	0,5 - 4 mm
Rezný materiál	HM

Rýchlosť rezania v_c Hlavné použitie	60 - 200 m/min
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	CNMG 160612
Uhlový Polomer	1,2 mm
Druh produktu	Otočné rezné platničky na sústruženie