

HEDI

Celoplastový káblový bubon, Typ: 40B2P



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081108 40B2P
GTIN	4003644024872
Trieda položky	08B

Popis

Prevedenie:

Káblové bubny HEDI® sú symbolom kvality „Made in Germany“ a odolnosti. Špeciálne navrhnuté telesá bubnov zabezpečujú optimalizované vedenie káblov. Integrovaný spínač zastavenia otáčania zabraňuje neúmyselnému otáčaniu bubna. Všetky káblové bubny sú vybavené tepelnými ochrannými spínačmi.

Veľký a kvalitný celoplastový káblový bubon HEDI® s priemerom bubna 290 mm a mnohými ergonomickými a bezpečnostnými prvkami.

- **7-stupňový sklon pre väčšiu svetlú výšku a pohodlné nosenie.**
- **Vyberateľný držiak káblov a vedenie pre optimálne vedenie káblov.**
- **Drážky na odvod vody.**
- **Sklopná otočná rukoväť pre individuálne ovládanie pre pravákov aj ľavákov počas navíjania a odvíjania.**
- **Je možná jednoduchá montáž na stenu.**
- **Schválené na trvalé použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch.**
- **Inovatívny dizajn s množstvom ergonomických a bezpečnostných prvkov.**
- **Nevodivá celoplastová konštrukcia.**
- **Vhodný pre náročné oblasti použitia a prostredia.**
- **7° náklon bubna pre lepší odtok vody.**
- **3-ročná záruka poskytnutá výrobcom.**

S osobným ochranným spínačom PRCD-S (namontovaným na kábli).

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Technický opis

Počet zásuviek	4
Trieda kábla	H07BQ-F
Zásobovanie energiou	Sieťová prevádzka
Materiál kábla	pancierový kábel
Menovitý výkon rozvinutý	3500 (16 A) W
Farba kábla	oranžová
odolný voči nárazom a striekajúcej vode	Kategória 2 (K2) podľa BGI
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Zloženie kábla	3G2,5
Dĺžka kábla	40 m
Menovité napätie	250 V
Materiál púzdra	Plast
Dostupný diagnostický systém	áno
Druh produktu	Káblový bubon