

**X.LT...ER-D721, GH2, Velkosť vymeniteľnej doštičky: 09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221920 09
GTIN	4059782505803
Trieda položky	28E

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Velkosť vymeniteľnej doštičky	09
Typ	HLINÍK
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLT090408-ER-D721
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2,01 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	GH2
Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,2 - 1,5 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Alu (krátke rezanie)	vhodný	800	N
Hliník > 10 % si	vhodný	600	N
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
vzduch	podmienene vhodný		