

**Garant****Kombinovaný upínací trň pre frézy Tvar ADB, BT 40, krátka, Ø trňa d1: 13mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	302895 13
GTIN	4067263002574
Trieda položky	31A

## Popis

**Prevedenie:**

Kuželová stopka, upínací čap a dosadacie plochy nákrúžku brúsené.

Všetky hriadele sú pevne prevrátené (hladký chod). Kvalita vyváženia G2,5 / 25 000 min<sup>-1</sup>. Tvar ADB.

**Použitie:**

**S líčovacím perom** pre frézy s pozdĺžnou drážkou, napr. DIN 841.

**S unášacím krúžkom** pre frézy s priečnou drážkou DIN 1880 a nožové hlavy DIN 1830.

**Rozsah balenia:**

Vrátane lícovaného pera, unášacieho krúžku a skrutky na utiahnutie frézy.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Ťažný čap (ŤČ) č. 308760 – 308802. Špeciálny kľúč č. 309840.

**Upozornenie:**

Vnútorne chladenie je možné iba s vhodnou ťahovacou skrutkou č. 309861.

## Technický opis

Vonkajší Ø D	27 mm
Náhradná ťahovacia skrutka frézy č. 309860/309861	13
vhodný špeciálny kľúč č. 309840	13
Dĺžka výčnelku Rozmer A	55 mm
Náhradný unášací prstenec č. 309870	13

Upínač	BT 40, krátka
Norma	DIN 6358
Norma upínača	JIS B6339
Norma upínača	ISO 7388-2
Tvar	ADB
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 5 μm
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Upínací trň pre frézy