

**Garant****Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene, Profil Torx®: TX15****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	625332 TX15
GTIN	4067263012917
Trieda položky	61C

**Popis****Prevedenie:**

Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene**a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrymi alebo masnými rukami. **Čepel'** z chróm-vanádiovkej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Od veľ. TX30 so šesťhranom pre kľúčové pomôcky.

**Výhoda:**

Vďaka **otvoru v profile Torx®** vhodné aj pre skrutky s poistným kolíkom.

**Technický opis**

Dĺžka čepele	80 mm
Profil Torx®	TX15
Výstupný profil	Skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom
Celková dĺžka	175 mm
Otvor v profile Torx®	áno
s pridržiavacou funkciou	nie
Materiál čepele	Špeciálna chróm-vanádiová oceľ
Materiál rukoväti	dvojzložkový haptoprén
Povrch	niklovaný a chrómovaný

Hrot	čierna
Otočný kryt	nie
Guľôčková hlava	nie
Druh produktu	Skrutkovač