

Garant**Skrutkovač pre skrutky Torx®, s 2-zložkovou rukoväťou Haptoprene, Profil Torx®: TX30****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 625332 TX30 |
| GTIN | 4067263012979 |
| Trieda položky | 61C |

Popis**Prevedenie:**

Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene**a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrymi alebo masnými rukami. **Čepel'** z chróm-vanádiovkej ocele. Niklovaný a chrómovaný povrch, čierny hrot. Od veľ. TX30 so šesťhranom pre kľúčové pomôcky.

Výhoda:

Vďaka **otvoru v profile Torx®** vhodné aj pre skrutky s poistným kolíkom.

Technický opis

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Celková dĺžka | 241 mm |
| Dĺžka čepele | 130 mm |
| Otvor v profile Torx® | áno |
| Výstupný profil | Skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom |
| Profil Torx® | TX30 |
| s pridržiavacou funkciou | nie |
| Materiál čepele | Špeciálna chróm-vanádiová oceľ |
| Materiál rukoväti | dvojzložkový haptoprén |
| Povrch | niklovaný a chrómovaný |

| | |
|-----------------|------------|
| Hrot | čierna |
| Otočný kryt | nie |
| Guľôčková hlava | nie |
| Druh produktu | Skrutkovač |