

**Garant****Plochý skrutkovač s 2K-zložkovou rukoväťou Haptoprene, Šírka čepele b: 4mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	660032 4
GTIN	4067263013457
Trieda položky	61F

**Popis****Prevedenie:**

Ergonomicky tvarovaná **rukoväť** s protišmykovým povrchom **Haptoprene**a nárazuvzdorným plastovým jadrom. Vďaka špeciálnej povrchovej štruktúre sa vysoké krútiace momenty môžu prenášať aj mokrymi alebo masnými rukami. **Čepel'** z chróm-vanádiovkej ocele. **Od veľ. 8 so 6-hranným nadstavcom ako pomôcka pre kľúč.**

**Použitie:**

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.

**Technický opis**

Hrot čepelí	čierna
Dĺžka čepele	100 mm
Hrúbka čepelí a	0,8 mm
Celková dĺžka	195 mm
kontinuálne čepele	nie
Šírka čepele b	4 mm
Ovládací šesťhran	nie
Výstupný profil	Plochý skrutkovač
Prevedenie stopky	oblé
Úderová koncovka	nie

Materiál	Chróm-vanadiová oceľ
Materiál rukoväti	dvojzložkový haptoprén
Povrch	niklovaný a chrómovaný
Druh produktu	Skrutkovač