

Garant**Upínač, HSK-A 63 A = 100, Ø upnutia D1: 16mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 304309 16 |
| GTIN | 4067263014522 |
| Trieda položky | 31A |

Popis

Prevedenie:

- S otvorom na čipy RFID/Balluff.
- Upravené funkčné plochy HSK.

GARANT: Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).

Použitie:

Na upínanie nástrojov s bočnou unášacou plochou podľa DIN 1835 typ B a a DIN 6535 typ HB.

Zvláštne príslušenstvo:

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309880; nástrčný kľúč č. 309890.

Upozornenie:

HSK 40 a 50, typ A a E sú dostupné od výrobcu.

Technický opis

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| Vonkajší Ø D | 48 mm |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A | 100 mm |
| Náhradná upínacia skrutka č. 309900 | 16 |
| Ø upnutia D ₁ | 16 mm |
| Upínač | HSK-A 63 A = 100 |
| Norma upínača | DIN 69893 |
| Norma upínača | DIN 69882-4 |

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Norma upínača | ISO 12164-1 |
| Tvar | A |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min ⁻¹ |
| Presnosť obvodovej hádzavosti | ≤ 3 μm |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Stratégia obrábania | HSC |
| Druh produktu | Povrchové skľučovadlo |

Príslušenstvo

Náhradná upínacia skrutka pre skľučovadlá s upínaním Ø
D1 16

309900 16