

**Garant****tepelný upínací trň, HSK-E 50, Ø upnutia D1: 6mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308035 6
GTIN	4067263014584
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

- **Vysokoteplotná oceľ.**
- **Integrované nastavenie dĺžky nástrojov, dráha nastavenia 10 mm.**
- **vel. 3 – 5 pre karbid, od vel. 6 pre HSS a HM.**
- **Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).**
- **S otvorom na čip RFID/Balluff.**

**GARANT:** – Upravené funkčné plochy HSK.

### Použitie:

Na upínanie fréz a vrtáčiek s valcovou stopkou v tolerancii h6. Vhodné pre indukčné, kontaktné a teplovzdušné zmršťovacie stroje.

### Zvláštne príslušenstvo:

Rúrka na chladiacu kvapalinu č. 309880, nástrčný kľúč č. 309890, predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302416. Zmršťovacie prístroje č. 354210 - 304755.

## Technický opis

Vonkajší Ø D	27 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	6 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	80 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Upínač	HSK-E 50

Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	ISO 12164-1
Tvar	E
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	tepelný upínací trň