

**Garant****tepelný upínací trň s čelnými chladiacimi otvormi, PSC 50, krátka, Ø upnutia D1: 14mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 308562 14     |
| GTIN             | 4067263014782 |
| Trieda položky   | 31A           |

## Popis

### Prevedenie:

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi.

### Použitie:

Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

### Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302417. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 354450.

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885, nástrčný kľúč č. 309893, a súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906, veľ. 180.

## Technický opis

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Vonkajší Ø D              | 34 mm       |
| Ø upnutia D <sub>1</sub>  | 14 mm       |
| otvor v chladiacom kanáli | Zamykateľné |
| Ø D <sub>2</sub>          | 27 mm       |
| Dĺžka výčnelku Rozmer A   | 80 mm       |

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Upínač                           | PSC 50, krátka                    |
| Norma upínača                    | ISO 26623-1                       |
| Vnútorne chladenie               | áno                               |
| Kvalita vyváženia G pri otáčkach | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Presnosť obvodovej hádzavosti    | ≤ 3 μm                            |
| Stratégia obrábania              | HPC                               |
| Stratégia obrábania              | HSC                               |
| Druh produktu                    | tepelný upínací trň               |