

**Garant****tepelný upínací trň s čelnými chladiacimi otvormi, PSC 50, krátka, Ø upnutia D1: 20mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	308562 20
GTIN	4067263014812
Trieda položky	31A

## Popis

### Prevedenie:

- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Všetky stopky tvrdo presústružené (tichý chod!).
- Všetky funkčné plochy PSC vnútornej kontúry opracované.

S otvormi v chladiacom kanáli a uzatvárateľnými závitmi.

### Použitie:

Na upínanie nástrojov s toleranciou stopky h6.

### Zvláštne príslušenstvo:

Predĺženie zmršťovacieho skľučovadla č. 302410 – 302417. Zmršťovacie zariadenia č. 354210 – 354450.

Rúra na chladiaci prostriedok č. 309885, nástrčný kľúč č. 309893, a súprava vyvažovacích skrutiek č. 309906, veľ. 180.

## Technický opis

Vonkajší Ø D	42 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	85 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	20 mm
Ø D <sub>2</sub>	33 mm
otvor v chladiacom kanáli	Zamykateľné

Upínač	PSC 50, krátka
Norma upínača	ISO 26623-1
Vnútorne chladenie	áno
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 μm
Stratégia obrábania	HPC
Stratégia obrábania	HSC
Druh produktu	tepelný upínací trň