

**X.L...SR-D, SC3025, Velkosť vymeniteľnej doštičky: 16mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221933 16
GTIN	4059782505773
Trieda položky	28E

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Velkosť vymeniteľnej doštičky	16
Typ	GG
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XELW160512-SR-D
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	4,18 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	SC3025
Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,3 - 2 mm
Počet výmien/rezných hrán	4

Druh produktu

Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
GG(G)	vhodný	260	K
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		