

**X.LT..ER-D41, X400, Velkosť vymeniteľnej doštičky: 12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221925 12
GTIN	2050002058590
Trieda položky	28F

**Popis****Prevedenie:**

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Typ	ST1400
Velkosť vymeniteľnej doštičky	12
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLW120508-SR-D
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2,5 mm
Uhlový Polomer	0,8 mm
Typ	X400
Rezný materiál	HM
Posuv $f_z$ na zub	0,2 - 1,8 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

### Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V <sub>c</sub>	Kód ISO
Oceľ < 500 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	260	P
Oceľ < 750 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	240	P
Oceľ < 900 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	200	P
Oceľ < 1100 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	150	P
Oceľ < 1400 N/mm <sup>2</sup>	vhodný	110	P
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		