

**Hrncový magnet „Hold fast“, AlNiCo, Ø: 70mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	085968 70
GTIN	2050000965340
Trieda položky	08Q

Popis**Prevedenie:**

Na zdvihnutie magnetov z obrodku pomocou odtlačacieho vretena. S 2 závitovými otvormi M8 pre uchytanie držiakov.

Technický opis

Menovitá prídržná sila	880 N
Hmotnosť	2 kg
Ø	70 mm
Výška telesa magnetu	64,5 mm
Upevňovací závit v magnetickej hlavici	M8 mm
Počet upevňovacích závitov	2
Materiál magnetické jadro	AlNiCo
Druh produktu	Hrncový magnet

