



Výkyvná dosadacia plocha rebrovaný, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M6



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370061 M6
GTIN	4059245309498
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

- Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované.
- Guľa je zabezpečená proti otáčaniu.

Automatický návrat do východiskovej polohy.
S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

Dĺžka 1	36 mm
Dĺžka goliera L ₂	10 mm
maximálne zaťaženie (statické)	8 kN

Závit M	M6
Vonkajší Ø D	7 mm
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha