



Výkyvná dosadacia plocha rebrovany, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M8



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	370061 M8
GTIN	4059245309504
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

- **Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované.**
- **Gula je zabezpečená proti otáčaniu.**

Automatický návrat do východiskovej polohy.
S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

Dĺžka goliera L ₂	12 mm
maximálne zaťaženie (statické)	16 kN
Dĺžka 1	40 mm

Závit M	M8
Vonkajší Ø D	9,5 mm
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha