

**Výkyvná dosadacia plocha plochý, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370062 M6
GTIN	4059245309573
Trieda položky	37K

Popis**Prevedenie:**

- **Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované.**
- **Guľa je zabezpečená proti otáčaniu.**

Automatický návrat do východiskovej polohy.

S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

Závit M	M6
Vonkajší Ø D	26 mm
Dĺžka l	36 mm
maximálne zaťaženie (statické)	64 kN

Dĺžka goliera L ₂	10 mm
H ₁	13 mm
Výška H ₂	9 mm
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha