

**Výkyvná dosadacia plocha plochý, vonkajší závit, otočný dozadu, Závit M: M6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370068 M6
GTIN	4059245000999
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

Teleso je vyrobené z kalenej ocele a fosfátované. Guľa je zabezpečená proti otáčaniu.

Automatický návrat do východiskovej polohy. S vonkajším závitom.

Použitie:

Slúži ako doraz, dosadacia plocha a tlačný prvok pri konštrukcii prípravkov.

Upozornenie:

Je možné kombinovať s otočným upínačom č. 370085 – 370086 alebo upínacími hákmi č. 370073 a 370074.

Technický opis

Závit M	M6
maximálne zaťaženie (statické)	50 kN
Vonkajší Ø D ₁	18 mm
Vonkajší Ø D	22 mm
Ø D ₃	8 mm

Technický list

Výška H	16,5 mm
Druh produktu	Výkyvná dosadacia plocha