

**Cylindrické upínacie háky, Typ: 1****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370076 1
GTIN	4059245030828
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené. Hlava skrutky pri montáži spočíva na upínacom háku.

Použitie:

Priame skrutkovanie do otvoru mriežky, aj bez zapustenia. Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov. Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov. Na montáž do jednotlivých upínacích prípravkov.

Zvláštne príslušenstvo:

Pružiny a valcové skrutky na vyžiadanie

Technický opis

Výška H_2	10 mm
$F_{max.}$	4,8 kN
H_1	42 mm
$\varnothing D$	16 mm

Technický list

Ø D ₃	6,5 mm
B	11 mm
Ø D ₂	11 mm
Ø D ₁	10 mm
Druh produktu	Upínací hák