

**Cylindrické upínacie háky, Typ: 4****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	370076 4
GTIN	4059245030859
Trieda položky	37K

Popis

Prevedenie:

Kompletne z ocele na zušľachtenie a čiernené. Hlava skrutky pri montáži spočíva na upínacom háku.

Použitie:

Priame skrutkovanie do otvoru mriežky, aj bez zapustenia. Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov. Pre priestorovo úsporné upínanie obrobkov. Na montáž do jednotlivých upínacích prípravkov.

Zvláštne príslušenstvo:

Pružiny a valcové skrutky na vyžiadanie

Technický opis

H ₁	83 mm
Výška H ₂	20 mm
F _{max.}	20,2 kN
Ø D	32 mm

Technický list

Ø D ₂	20 mm
B	20 mm
Ø D ₃	12,5 mm
Ø D ₁	17 mm
Druh produktu	Upínací hák