

**X.LT...ER-D411, X500, Velkosť vymeniteľnej doštičky: 09mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	221930 09
GTIN	4059782505865
Trieda položky	28F

Popis**Prevedenie:**

Obzvlášť hrubé otočné rezné platničky s brúsenou fazetou wiper.

Upozornenie:

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Typ	INOX; Ti
Velkosť vymeniteľnej doštičky	09
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	XDLT090412-ER-D411
Programovací polomer pri $a_{p \max}$	2,27 mm
Uhlový Polomer	1,2 mm
Typ	X500
Rezný materiál	HM
Posuv f_z na zub	0,3 - 1,4 mm

Počet výmien/rezných hrán	4
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívatel'ovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 750 N/mm ²	vhodný	230	P
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný	180	P
Oceľ < 1100 N/mm ²	podmienene vhodný	140	P
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	200	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	170	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	60	S
Uni	vhodný		
mokrú maximum	vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		