

**Fréza čelná 47,5° MFPN45, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 125/13mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222800 125/13
GTIN	4960664602520
Trieda položky	250

**Popis****Prevedenie:**

Vysokovýkonná rovinná fréza s obojstrannými pentagonálnymi otočnými reznými platničkami. Otočné rezné platničky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.

**Technický opis**

Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Celková dĺžka $L_{\text{celk}}$	63 mm
maximálna hĺbka rezu $a_{\text{p,max}}$	6 mm
maximálny vonkajší Ø $D_{\text{max}}$	138 mm
Ø rezných hrán $D_c$	125 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229701
vhodná otočná rezná platnička	PN.. 1205

Počet rezných hrán Z	13
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	47,5 Stupeň
Vnútorné chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Čelná fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229701
------------------	--------