

**PNMU 1205 ANER-GM, PR1210, Typ: GG****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222816 GG
GTIN	4960664602605
Trieda položky	25A

Popis**Upozornenie:**Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.**Technický opis**

Posuv f_z na zub	0,11 – 0,44 mm
Typ	GG
Počet výmien/rezných hrán	10
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	PNMU 1205 ANER-GM
Typ	PR1210
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Ti > 850 N/mm ²	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	180	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		