


**PNEU 1205 ANER-GL, PR1210, Typ: GG**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222817 GG
GTIN	4960664626830
Trieda položky	25A

**Popis**
**Prevedenie:**

Brúsené vyhotovenie. Pre výrazne vyššiu kvalitu povrchu.

**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Technický opis**

Typ	GG
Posuv $f_z$ na zub	0,06 – 0,25 mm
Počet výmien/rezných hrán	10
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	PNEU 1205 ANER-GL
Typ	PR1210
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

**Údaje o uživateli**

	<b>Zhoda</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Kód ISO</b>
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	podmienene vhodný	50	S
GG(G)	vhodný	180	K
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		