

**Fréza čelná 47,5° MFPN45, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 160/12mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222800 160/12
GTIN	4960664602469
Trieda položky	250

**Popis****Prevedenie:**

Vysokovýkonná rovinná fréza s obojstrannými pentagonálnymi otočnými reznými platničkami. Otočné rezné platničky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.

**Technický opis**

Ø polohovacieho otvoru	40 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229700
maximálny vonkajší Ø D <sub>max</sub>	173 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	63 mm
maximálna hĺbka rezu a <sub>p max</sub>	6 mm
vhodná otočná rezná platnička	PN.. 1205
Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	160 mm

Počet rezných hrán Z	12
Prevedenie stopky	s otvorom
Uhol nastavenia k	47,5 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Čelná fréza

---

## Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229700
------------------	--------