

**PNMU 1205 ANER-SM, CA6535, Typ: S****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222819 S
GTIN	4960664686520
Trieda položky	25A

Popis**Upozornenie:**

Normované hodnoty pre $a_e = 0,3 \times D$.

Technický opis

Posuv f_z na zub	0,06 – 0,15 mm
Typ	S
Počet výmien/rezných hrán	10
Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	PNMU 1205 ANER-SM
Typ	CA6535
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Otočné rezné platničky na frézovanie

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
INOX < 900 N/mm ²	vhodný	240	M
INOX > 900 N/mm ²	vhodný	220	M
Ti > 850 N/mm ²	vhodný	40	S
mokrú maximum	podmienene vhodný		
mokrú minimálne	podmienene vhodný		
suché	vhodný		
vzduch	vhodný		