

**Fréza čelná 47,5° MFPN45, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 80/6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	222800 80/6
GTIN	4960664602438
Trieda položky	250

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonná rovinná fréza s obojstrannými pentagonálnymi otočnými reznými platničkami. Otočné rezné platničky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.

Technický opis

maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	6 mm
Skrutka pre vymeniteľné doštičky	229700
Ø rezných hrán D_c	80 mm
Ø polohovacieho otvoru	27 mm
vhodná otočná rezná platnička	PN.. 1205
maximálny vonkajší Ø D_{max}	93 mm
Celková dĺžka L_{celk}	50 mm
Počet rezných hrán Z	6
Prevedenie stopky	s otvorom

Uhol nastavenia k	47,5 Stupeň
Vnútorne chladenie	nie
Stratégia obrábania	HPC
Druh produktu	Čelná fréza

Príslušenstvo

Upínacia skrutka	229700
------------------	--------