

**Garant**

**Fréza Feedking pre vysoké posuvy, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z:  
50/4mm**

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	212910 50/4
GTIN	4045197320995
Trieda položky	210

**Popis****Prevedenie:**

**Dynamická** geometria reznej hrany pre najvyššie rýchlosti posuvu. Mimoriadne hladký chod vďaka **samostabilizujúcemu sa lôžku vložky**. **Optimalizovaná geometria** na zníženie reznej sily, a tým aj **zaťaženia hlavného vretena**.

**Výhoda:**

Obzvlášť úsporná vďaka **mimoriadne stabilným vymeniteľným doštičkám so 4 reznými hranami**.

**Upozornenie:**

Použite momentový skrutkovac GARANT TQ c. **211750 vel. 5,7** s cepelou c. **674252 vel. 20IP**.

**Technický opis**

Ø rezných hrán D <sub>c</sub>	50 mm
Ø D <sub>3</sub>	29 mm
Celková dĺžka L <sub>celk</sub>	40 mm
vhodná otočná rezná platnička	XD.. 120408

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	219800 (20IP; 5,7 Nm)
maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$	1,8 mm
Ø polohovacieho otvoru	22 mm
Počet rezných hrán Z	4
Vnútorne chladenie	áno
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{min}$	79 mm
Vrtacie cirkulárové frézy Ø $D_{max}$	98 mm
Vrtacie cirkulárové frézy $a_p$	1,85 mm
Dĺžka rampy L pre $\alpha_{max}$	28,5 mm
Uhol rampy $\alpha_{max}$	0,6 Stupeň
Séria	FeedKing
Uhol nastavenia k	12 Stupeň
Fz Helix	0,7
Prevedenie stopky	s otvorom
Použitie frézy	Cirkulárna fréza
Použitie frézy	Ramping
Použitie frézy	Kruhové frézovanie
Členenie britov	nerovnaké
Stratégia obrábania	HPC
Výmena nástrojov	PowerCard
Druh produktu	Kopírovacia fréza

## Príslušenstvo

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 10-dielne	219800
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 3,8	211750 3,8
Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP