

**Fréza čelná 47,5° MFPN45, s otvorom, Ø D / počet čepielok Z: 100/10mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 222800 100/10 |
| GTIN | 4960664602513 |
| Trieda položky | 250 |

Popis**Prevedenie:**

Vysokovýkonná rovinná fréza s obojstrannými pentagonálnymi otočnými reznými platničkami. Otočné rezné platničky majú vďaka kombinácii uhla nábehu, vyhotovenia s priestorom na triesky, geometrií a uhla rezu výborný výkon pri trieskovom obrábaní, skvelé odvádzanie triesok a životnosť a nízke rezné sily, čo zabezpečuje vysokú hospodárnosť.

Technický opis

| | |
|----------------------------------|-----------|
| maximálna hĺbka rezu $a_{p,max}$ | 6 mm |
| Skrutka pre vymeniteľné doštičky | 229701 |
| Ø rezných hrán D_c | 100 mm |
| vhodná otočná rezná platnička | PN.. 1205 |
| maximálny vonkajší Ø D_{max} | 113 mm |
| Ø polohovacieho otvoru | 32 mm |
| Celková dĺžka L_{celk} | 50 mm |

| | |
|----------------------|-------------|
| Počet rezných hrán Z | 10 |
| Prevedenie stopky | s otvorom |
| Uhol nastavenia k | 47,5 Stupeň |
| Vnútorne chladenie | nie |
| Stratégia obrábania | HPC |
| Druh produktu | Čelná fréza |

Príslušenstvo

| | |
|------------------|--------|
| Upínacia skrutka | 229701 |
|------------------|--------|