

Garant**Vrták do plného s vymeniteľnými doštičkami kombinovaná stopka, 2xD, Ø DC: 41 mm**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	232298 41
GTIN	4045197677143
Trieda položky	21S

Popis

Prevedenie:**Vysoká stabilita a najvyššia spoľahlivosť procesu.****Použitie:****Na stacionárne a rotačné použitie.**Na vrtanie bez vzniku rýh pri spätnom chode a vysokú rozmerovú presnosť (cca $\pm 0,1$ mm).**Vhodné aj na stroje s nízkym výkonom pohonu. Špeciálne pre MTC (Multi Task Cutting) na novej generácii sústružníckych/frézovacích centier (MTM).**

S vymeniteľnými doštičkami č. 232400 – 232780.

Upozornenie:**POZOR!**

Pri prevrtaní jeden kotúč odpadá.

Pri otáčajúcich sa obrobkoch vzniká nebezpečenstvo úrazu.

Vykonajte, prosím, potrebné ochranné opatrenia.

Stupňovité nástroje do 2 stupňov sa dodávajú na vyžiadanie podľa vašich špecifikácií. (Minimálne objednávacie množstvo: 2 kusy).

Formulár na podanie žiadosti nájdete v e-shope na stránke produktu v časti „Formuláre“.

Technický opis

Kód ISO vhodná Otočná rezná platnička	WOEX 06T304
Ø stopky D _s	32 mm
Počet rezných hrán Z	1
Úžitková dĺžka L ₁	82 mm

Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky	239700 10IP (2,8 Nm)
Dĺžka stopky L_s	60 mm
Menovitý- \varnothing D	41
Celková dĺžka L	181 mm
Maximálna hranica prestavenia V_{max}	1,5 mm
Dĺžka previsu L_A	121 mm
Hĺbka vrtania pre vrták s vymeniteľnými britovými doštičkami do	$2 \times D$
Stopka	DIN 6535 HE, DIN 6595
Použite vrtáka	Stredenie
Použite vrtáka	vypuklý
Použite vrtáka	podmienené priečne vrtanie
Použite vrtáka	Vrtanie s presadením
Použite vrtáka	šikmý výstup
Použite vrtáka	Šikmé vrtanie
Vnútorne chladenie	áno
Stratégia obrábania	MTC
Druh produktu	Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Príslušenstvo

Bit Precision pre Torx Plus®, 1/4 palca E 6,3 Profil Torx Plus® 10IP	674252 10IP
Momentový skrutkovač, pevne nastavený nastavený ťahovací moment 2,8	211750 2,8
Súprava upínacích skrutiek Torx Plus®10-dielne Pohon 10IP	239700 10IP